



- neobsahuje rozpouštědla
- speciálně pro kobercové čtverce
- snadno zpracovatelný
- vhodný pro podlahové vytápění
- možnost upravit pro použití jako vodivý nátěr
- hygienizující

Vlastnosti a použití

Hygienizující fixace neobsahující rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi nanášená válečkem určená pro protiskluznou fixaci odnímatelných kobercových čtverců (se spodní stranou z bitumenu, tkaniny, PVC nebo PUR) na hutných savých i nesavých podkladech v interiéru.

Okatmos® ER 15 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění zápachu a tím účinně a trvale podporuje zdravé prostředí v obytných místnostech.

Technické údaje

Barva	bílá
Použití	interiér
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání *	ca. 10 – 60 minut
Doba pro položení krytiny *	neomezená
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 podle GEV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měs.
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB (Posuzování a příprava podkladů, stav říjen 2008), případně podle technického listu TKB-8.

Zpracování

Okatmos® ER 15 dobře protřepejte.

Pak nanášejte protiskluzný nátěr na podklad pomocí moltoprenového válečku s jemnými póry nebo velurovým válečkem s krátkým chlupem. Po uplynutí předepsané doby odvětrání (vytvoří se průhledný film fixace) kobercové čtverce položte a pečlivě celoplošně natlačte nebo naválčujte.

Při lepení koberce na prvky dvojité podlahy dbejte na to, aby se do spár mezi jednotlivými deskami podlahy nedostal přebytečný materiál a neslepil je.

Při antistatickém nebo vodivém lepení kobercových čtverců je třeba do fixace přidat **Antistatikum D** (poměr míchání je 10kg **Okatmos® ER 15** : 1kg **Antistatikum D**). Prosím zkontaktujte nejprve tento způsob použití s aplikačním technikem firmy Kiesel.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
Moltoprenový váleček	SL čtverce	ca. 50 - 100g/m ²
Velurový váleček		

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani

řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve dostatečný počet zkušebních vzorků, aby se ověřila vhodnost použití našich výrobků pro zamýšlený postup a účel zpracování. Výše uvedené pokyny ani ústní poradenství nezakládají záruku. K tíži nám může být připsán úmysl nebo hrubá nedbalost, nastanou-li jaké.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydané verze svojí platnost.

Balení

Balení

60 x 5kg

plastové kanistry

číslo výrobku

49037

60 x 10kg

plastové kanistry

49016

Stav

05.02.10 AWT FB